

**TMSERROR, Típus: GBH1821****Rendelési adatok**

Rendelés száma	075515 GBH1821
GTIN	4059952528113
Árucikk kategória	03B

Leírás**Kivitel:**

18 V akkus fúrókalapács SDS-plus szerszámbefogóval és kefe nélküli motrral.

- **Túlterhelés elleni tengelykapcsoló a felhasználó és a gép védelme érdekében.**
- **Jobb / bal forgásirány.**
- **Extrém robusztus: Az Electronic Motor Protection túlterhelés esetén leállítja a motort; teljesen működőképes egy betonon végzett 2 méteres ejtési teszt utáni is.**

Tartalom:

Akkus fúrókalapács GBH 18V-21 Professional, 2 × 18V / 4,0 Ah akku, töltőkészülék GAL 18V-40, L-Boxx.

Figyelem:

Hozzávaló keményfém kalapácsfúrókat a 787000 számtól talál. Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073851 – 073866 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

A tartalmazott akkumulátorok száma	2
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Súly akku nélkül	2,4 kg
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Bosch 18 V
Maximális csigafúró Ø fában	30 mm
Ütési energia	2 J

Csomagolás	Rendszerkoffer (L-Boxx)
Maximális csigafúró Ø betonban	21 mm
Fordulatszám-tartomány	0 - 1800 min ⁻¹
Akkumulátor kapacitás	4 Ah
Energiaellátás	Vezetékes
Maximális csigafúró Ø acélban	13 mm
Gyártó jelölése	GBH 18V-21
Akkumulátor-feszültség	18 V
Szerszámbefogó alakja	SDS-Plus
Maximális ütésszám	5100 min ⁻¹
Súly akkumulátorral együtt	5,5 kg
Termék fajtája	Fúrókalapács

Tartozék

Li-Ion akku Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség B18 V	073853 B18
---	------------