



**PU spiráltömlő 1/4 col biztonsági acélcsatlakozóval eSafe Ø 8×12 mm,
Használható tömlőhossz: 2m**



Rendelési adatok

Rendelés száma	080240 2
GTIN	7391390097453
Árucikk kategória	08A

Leírás

Kivitel:

Nagyon könnyű, flexibilis és kopásálló PU spiráltömlő nagyon jó rugalmassággal. - 20/ + 60 °C között hőálló. PU spiráltömlő 1/4 col, eSafe biztonsági acélcsatlakozóval Ø 8×12 mm 2 m ISO B.

Tartalom:

Biztonsági acél gyorscsatlakozó 080285 és acél közcsavar 080290 sz.

Műszaki leírás

Tömlő belső Ø	8 mm
Tömlő külső Ø	12 mm
Anyag	PU spiráltömlő
Festék	kék
Használható tömlőhossz	2 m
Gyorscsatlakozó	1/4 coll
Maximális üzemi nyomás	10 bar
Tömlőcsonk csatlakozó	1/4 coll
Maximális repesztő nyomás	35 bar

Termék fajtája

Tömlő

Tartozék

Biztonsági csatlakozó Külső menet Külső menetes
csatlakozó 1/4 coll

080285 1/4

Közcsavar külső menettel 5 darabos készlet Külső menetes
csatlakozó 1/4 coll

080290 1/4