


**VHM maró, TiAlN, Ø h10 DC: 2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	202760 2
GTIN	4045197117991
Árucikk kategória	12X

Leírás**Kivitel:**

Excentrikus hátraköszörülés.
45°-os élettörés **nélkül**.

Műszaki leírás

Vágóél Ø D _c	2 mm
Előtolás f _z horonymaráshoz acélban < 900 N/mm ²	0,01 mm
Fogak száma Z	4
Előtolás f _z szélezéshez acélban < 900 N/mm ²	0,011 mm
Száralak	HA
Szár Ø D _s	2 mm
Teljes hossz L	32 mm
Élhossz L _c	8 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Szár	DIN 6535 HA, h6
Tűrés névleges Ø	h10
Spirálszög	30 fok
Sarokletörés szöge	90 fok
Bevonat	TiAlN

Szerszámananyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Típus	H
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	$0,3 \times D$ oldalazásnál
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	Teli horony fogásmélység $1 \times D$
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Sarokmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	280 m/min	N
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	100 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	70 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	60 m/min	P
Acél < 55 HRC	feltételesen alkalmas	35 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	60 m/min	M
GG(G)	alkalmas	90 m/min	K
Uni	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		
Levegő	feltételesen alkalmas		