



## Biztonsági csatlakozó Külső menet, Külső menetes csatlakozó: 3/8coll



### Rendelési adatok

Rendelés száma	080285 3/8
GTIN	7391390044792
Árucikk kategória	08A

### Leírás

#### Kivitel:

A sűrített levegős **acélcsatlakozók** számos előnnyel rendelkeznek a standard sárgaréz csatlakozókkal szemben:

- **Egyszerű egykezes használat alacsony csatlakoztatási erővel.**
- **Nagy átfolyás a nagyon csekély nyomásvesztés következtében.**
- **Hosszú élettartam a felületnemesített, edzett és szűk tűrésekkel gyártott komponenseknek köszönhetően.**
- **Gazdaságos – a megtérülési idő legfeljebb 2év.**

Az **eSafe biztonsági csatlakozó** eleget tesz a 4414 és EN 983 ISO szabványnak. először légtelenítés történik, majd a második lépésben leválasztás (nincs ostorhatás). Új, továbbfejlesztett egykezes használat.

Átfolyás: 2250 l/perc, maximális üzemi nyomás 16 bar.

#### Felhasználás:

Ipari sűrített levegős berendezésekhez a teljesítmény növekedése, gazdaságosságuk javítása és biztonságuk növelése érdekében.

#### Figyelem:

**A 320-as CEJN sorozat megfelel az Eurostandard 7.6-nak (névleges Ø 7,6 mm, Euro-Profil) és az összes hagyományos rendszerrel kompatibilis.**

### Műszaki leírás

Külső menetes csatlakozó	3/8 coll
Maximális üzemi nyomás	16 bar
Alapanyag	Acélcsatlakozó

Átfolyási érték	2250 l/min
Termék fajtája	Csatlakozó