

Garant**Élletörő maró 45°, Weldon szár, Ø D: 23,5mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 216100 23,5 |
| GTIN | 4045197429605 |
| Árucikk kategória | 210 |

Leírás**Figyelem:**

A **211750 sz. 3,8 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Kinyúlási hossz L_1 | 30 mm |
| Szár Ø D_s h6 | 20 mm |
| Teljes hossz L_{ges} | 130 mm |
| Maximális leélezési Ø D_{max} | 35,8 mm |
| Váltólapka csavar készlet | 219805 (15IP; 3,8 Nm) |
| Hozzávaló váltólapka | SD.. 090308 |
| Vágóélek száma Z | 4 |
| Ø D | 23,5 mm |
| Szárkivitel | Weldon szár |
| Leélezési szög hátra | 45 fok |
| Beállítási szög κ | 45 fok |
| belső hűtés | igen |
| Szerszámcsere | PowerCard |

Termék fajtája

Élletörő maró

TartozékNyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték
3,8 Nm

211750 3,8

Váltólapka csavar készlet10 darabos

219804

Váltólapka csavar készlet10 darabos

219805

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil
15IP

674252 15IP