

Garant**APMT 100312 TR, HB7635, Típus: INOX****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215924 INOX
GTIN	4045197303264
Árucikk kategória	21A

Leírás**Kivitel:**

Váltólapka erősen pozitív geometriával és csavart alakú éllefutással.

Figyelem:

Az irányértékek a 215800, 215803, 215850, 215853 és 215870 sz. marókra érvényesek.

Ha $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p,max} = 4,8$ mm.

Műszaki leírás

Előtolás f_z / fog	0,12 mm
Típus	INOX
Sarokrádiusz	1,2 mm
Váltólapka ISO kód	APMT 100312 TR
Minőség	HB7635
Szerszámanyag	HM
Lapvastagság	3,5 mm

Termék fajtája

Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas	700 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	600 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	feltételesen alkalmas	180 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	feltételesen alkalmas	160 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	150 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	feltételesen alkalmas	130 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	feltételesen alkalmas	110 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	alkalmas	50 m/min	S
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		