

**Garant****Élletőrő maró 45°, menettel, Ø D: 17,5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	216102 17,5
GTIN	4045197469922
Árucikk kategória	210

**Leírás****Figyelem:**

A **211750 sz. 3,8 méretű GARANT TQ** nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

**Műszaki leírás**

Teljes hossz $L_{ges}$	30 mm
Váltólapka csavar készlet	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Felfogó menet M	M10
Kinyúlási hossz $L_1$	18 mm
Legkisebb aláfutási $\varnothing D_{min}$	30 mm
$\varnothing D_2$	17,7 mm
$\varnothing D_1$ h6	10,5 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	17,5 mm
Maximális leélezési $\varnothing D_{max}$	29,8 mm
Hozzávaló váltólapka	SD.. 090308
Vágóélek száma Z	3

Szárkivitel	menettel
Leélezési szög hátra	45 fok
belső hűtés	igen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Élletörő maró

## Tartozék

Váltólapka csavar készlet10 darabos	219805
Váltólapka csavar készlet10 darabos	219804
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 3,8 Nm	211750 3,8
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP