

Garant**Élletörő maró 45°, Weldon szár, Ø D: 25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	216100 25
GTIN	4045197133472
Árucikk kategória	210

Leírás**Figyelem:**

A **211750 sz. 3,8 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Teljes hossz L_{ges}	130 mm
Váltólapka csavar készlet	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Hozzávaló váltólapka	SD.. 090308
Kinyúlási hossz L_1	27 mm
Maximális leélezési $\varnothing D_{max}$	37,3 mm
Szár $\varnothing D_s$ h6	25 mm
Vágóélek száma Z	2
$\varnothing D$	25 mm
Szárkivitel	Weldon szár
Leélezési szög hátra	45 fok
Beállítási szög κ	45 fok
belső hűtés	igen
Szerszámcsere	PowerCard

Termék fajtája

Élletörő maró

TartozékPrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil
15IP

674252 15IP

Váltólapka csavar készlet10 darabos

219805

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték
3,8 Nm

211750 3,8

Váltólapka csavar készlet10 darabos

219804