

Garant**VHM maró, TiAlN, Ø e8 DC: 4mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	202720 4
GTIN	4045197117847
Árucikk kategória	11X

Leírás

Kivitel:

Duplán hátraköszörült oldalhátszög.

Műszaki leírás

Vágóél Ø D _c	4 mm
Száralak	HA
Előtolás f _z horonymaráshoz acélban < 900 N/mm ²	0,02 mm
Nyak Ø D ₁	3,8 mm
Fogak száma Z	4
Sarokletörés szélessége 45°-nál	0,04 mm
Kinyúlási hossz L ₁ nyakrésszel	18 mm
Előtolás f _z szélezéshez acélban < 900 N/mm ²	0,023 mm
Szár Ø D _s	4 mm
Teljes hossz L	40 mm
Élhossz L _c	12 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Szár	DIN 6535 HA, h6
Tűrés névleges Ø	e8
Spirálszög	30 fok

Sarokletörés szöge	45 fok
Bevonat	TiAlN
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Típus	H
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	$0,3 \times D$ oldalazásnál
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	Teli horony fogásmélység $1 \times D$
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Sarokmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	280 m/min	N
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	100 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	70 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	60 m/min	P
Acél < 55 HRC	alkalmas	35 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	60 m/min	M
GG(G)	alkalmas	90 m/min	K
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		