



Mágneses teheremelő LM, Max. teherbírás (sík): 2000 kg



Rendelési adatok

Rendelés száma	085992 2000
GTIN	2050001737670
Árucikk kategória	08P

Leírás

Kivitel:

Kompakt, robusztus felépítés neodímium állandó mágnesekkel. Optimális teljesítmény nagy légréseknél is, nincsenek szórt mezők. Tanúsított leválasztási erő (lásd **a vizsgálati tanúsítványt**).

Robusztus és kompakt mágneses teheremelő csekély összsúllyal és biztonsági reteszeléssel. Ergonomikus működtető kar lehetővé teszi a mágnes könnyű kapcsolását.

Funkció:

IP20: Védett $\varnothing < 12$ mm idegen testek behatolása ellen, az érintést azonban kerülni kell, ezen kívül víz ellen nem védett.

Felhasználás:

Sík és hengeres anyagok (085990; 085992; 085995 sz.) ill. vékony sík anyagok (085985 sz.) biztonságos mozgatásához és szállításához.

Öntöttvas vagy acél alkatrészek, lemezek, rudak vagy csövek mozgatásához. Használható raktárakban, öntödékben / acélművekben, acél készletezésnél, szerszámkészítő és gyártási területeken.

Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv

Maximális \varnothing , íves: 600 mm

Maximális hossz, sík: 2000 mm

Minimális anyag falvastagság, sík: 70 mm

Minimális anyag falvastagság, íves: 47 mm

Méret A: 400 mm

Méret B: 526 mm

Műszaki leírás

Méret F	483 mm
Méret A	400 mm
Méret G	80 mm
Maximális sík terhelés	2000 kg
Méret B	526 mm
Méret E	170 mm
Minimális anyag falvastagság, íves	47 mm
Súly	79 kg
Minimális anyag falvastagság, sík	70 mm
Maximális íves terhelés	800 kg
Méret D	132 mm
Méret C	186 mm
Maximális Ø, íves	600 mm
Maximális hossz, sík	2000 mm
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Termék fajtája	Mágneses teheremelő