

Garant**Nagy teljesítményű élettörő maró 45°, Hengeres szár, Ø D: 20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	216460 20
GTIN	4045197553065
Árucikk kategória	210

Leírás**Felhasználás:**

Különösen kis leélezések hatékony megmunkálásához. Leélezés előre és hátra nagy sebességekkel. **Leélezés hátra 6-os mérettől lehetséges.**

Figyelem:

A **211750 sz. 0,6 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 6IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Kinyúlási hossz L_1	20 mm
Teljes hossz L_{ges}	120 mm
Hozzávaló váltólapka	SC.. 05T104
Maximális leélezési $\varnothing D_{max}$	26,7 mm
Szár $\varnothing D_s$ h6	16 mm
Váltólapka csavar készlet	219828 (6IP; 0,6 Nm)
Vágóélek száma Z	6
$\varnothing D$	20 mm
Szárkivitel	Hengeres szár
Leélezési szög hátra	45 fok
Beállítási szög κ	45 fok
belső hűtés	igen

Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Élletörő maró

Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 0,6 Nm	211750 0,6
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 6IP	674252 6IP
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219828