

**EFFBE****Géptalp alátét HPRSF, Maximális teherbírás: 850kg****Rendelési adatok**

Rendelés száma	086004 850
GTIN	2050000971570
Árucikk kategória	08Y

**Leírás****Kivitel:**

Vibrációscsökkentő rendszerek gépekhez. A rezgésérzékeny gépek és berendezési tárgyak szétkapcsolása javítja a folyamatbiztonságot és a pontosságot. A felhasznált elasztomerek szigetelik a testhangot, rezgéseket, lökéseket és optimális munkaeredményeket garantálnak csökkentett zajterhelés mellett. Minden elem gond nélkül felszerelhető és színtezhető. Kompakt kivitelű elasztomer-fém géptalp alátét, csúszásmentes, szögkiegyenlítővel.

**Felhasználás:**

Padlórögzítés nélküli gépek felállításához. Magasságkiegyenlítés csak géppoldalon (külsőleg) lehetséges.

**Figyelem:**

Nagyobb igénybevétel és különleges alkalmazás esetén további elemek külön rendelésre szállíthatók. Légrugós elemek az online shop-ban a 086003 sz. SLM1 – SLM12 méret alatt kaphatóak.

**Műszaki leírás**

Befogási szög W	120 fok
Maximális teherbírás	850 kg
Ø D	80 mm
Magasság H	17 mm
Termék fajtája	Antivibrációs géptalp

