



**PU spiráltömlő 1/4 col biztonsági acélsatlakozóval eSafe Ø 8×12 mm,
Használható tömlőhossz: 4m**



Rendelési adatok

Rendelés száma	080240 4
GTIN	7391390108173
Árucikk kategória	08A

Leírás

Kivitel:

Nagyon könnyű, flexibilis és kopásálló PU spiráltömlő nagyon jó rugalmassággal. - 20/ + 60 °C között hőálló. PU spiráltömlő 1/4 col, eSafe biztonsági acélsatlakozóval Ø 8×12 mm 4 m ISO B.

Tartalom:

Biztonsági acél gyorscsatlakozó 080285 és acél közcsavar 080290 sz.

Műszaki leírás

Maximális üzemi nyomás	10 bar
Festék	kék
Gyorscsatlakozó	1/4 coll
Használható tömlőhossz	4 m
Tömlőcsonk csatlakozó	1/4 coll
Anyag	PU spiráltömlő
Tömlő külső Ø	12 mm
Tömlő belső Ø	8 mm
Maximális repesztő nyomás	35 bar

Termék fajtája

Tömlő

Tartozék

Biztonsági csatlakozóKülső menet Külső menetes
csatlakozó 1/4 coll

080285 1/4

Közcsavar külső menettel5 darabos készlet Külső menetes
csatlakozó 1/4 coll

080290 1/4