

Garant**Élletőrő maró 45°, Weldon szár, Típus: 10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	216550 10
GTIN	4045197685520
Árucikk kategória	210

Leírás**Figyelem:**

A **211750 sz. 3,0 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Kinyúlási hossz L_1	42 mm
Hozzávaló váltólapka	260986 HB725-1
Szár $\varnothing D_s$ h6	25 mm
Váltólapka csavar	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Maximális leélezési $\varnothing D_{max}$	32,5 mm
Teljes hossz L_{ges}	100 mm
Vágóélek száma Z	2
$\varnothing D$	10,4 mm
Szárkivitel	Weldon szár
Leélezési szög előre	90 fok
Beállítási szög κ	45 fok
belső hűtés	igen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Élletőrő maró

Tartozék

Szorítócsavar

219844

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil
15IP

674252 15IP

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték
3,0 Nm

211750 3,0