

Garant**APMT 100305 TR, HB735, Típus: UNI****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215882 UNI
GTIN	4045197601964
Árucikk kategória	21A

Leírás**Kivitel:**

Váltólapka erősen pozitív geometriával és csavart alakú éllefutással.

Figyelem:

Az irányértékek a 215800, 215803, 215850, 215853 és 215870 sz. marókra érvényesek.

Ha $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p,max} = 4,8$ mm.

Lapvastagság: 3,5 mm

Sarokrádiusz: 0,5 mm

Műszaki leírás

Típus	UNI
Sarokrádiusz	0,5 mm
Váltólapka ISO kód	APMT 100305 TR
Minőség	HB735
Szerszámanyag	HM
Lapvastagság	3,5 mm

Termék fajtája

Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	330 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	255 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	205 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	175 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	220 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	155 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	feltételesen alkalmas	50 m/min	S
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		