

Garant**Élletőrő maró 45°, menettel, Ø D: 8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	216102 8
GTIN	4045197469908
Árucikk kategória	210

Leírás**Figyelem:**

A **211750 sz. 3,8 méretű GARANT TQ** nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Felfogó menet M	M6
Váltólapka csavar készlet	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Teljes hossz L_{ges}	23 mm
Kinyúlási hossz L_1	14 mm
Maximális leélezési $\varnothing D_{max}$	20,2 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	8 mm
$\varnothing D_1$ h6	6,5 mm
Legkisebb aláfutási $\varnothing D_{min}$	20,4 mm
Hozzávaló váltólapka	SD.. 090308
$\varnothing D_2$	9,75 mm
Vágóélek száma Z	1

Szárkivitel	menettel
Leélezési szög hátra	45 fok
belső hűtés	igen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Élletörő maró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet10 darabos	219805
Váltólapka csavar készlet10 darabos	219804
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 3,8 Nm	211750 3,8
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP