

**Garant****Nagy teljesítményű élletörő maró 45°, Hengeres szár, Ø D: 6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	216460 6
GTIN	4045197482150
Árucikk kategória	210

**Leírás****Felhasználás:**

Különösen kis leélezések hatékony megmunkálásához. Leélezés előre és hátra nagy sebességekkel. **Leélezés hátra 6-os mérettől lehetséges.**

**Figyelem:**

A **211750 sz. 0,6 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 6IP** méretű pengével használja.

**Műszaki leírás**

Hozzávaló váltólapka	SC.. 05T104
Kinyúlási hossz $L_1$	20 mm
Teljes hossz $L_{ges}$	80 mm
Maximális leélezési $\varnothing D_{max}$	12,5 mm
Váltólapka csavar készlet	219828 (6IP; 0,6 Nm)
Szár $\varnothing D_s$ h6	10 mm
Vágóélek száma Z	1
$\varnothing D$	6 mm
Szárkivitel	Hengeres szár
Leélezési szög hátra	45 fok
Beállítási szög $\kappa$	45 fok
belső hűtés	igen

Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Élletörő maró

## Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 0,6 Nm	211750 0,6
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219828
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 6IP	674252 6IP