

Garant**APMT 100308 TR, HB7515, Típus: ST1400****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215885 ST1400
GTIN	4045197601780
Árucikk kategória	21A

Leírás**Kivitel:**

Váltólapka erősen pozitív geometriával és csavart alakú éllefutással.

Figyelem:

Az irányértékek a 215800, 215803, 215850, 215853 és 215870 sz. marókra érvényesek.

Ha $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p,max} = 4,8$ mm.

Lapvastagság: 3,5 mm

Sarokrádiusz: 0,8 mm

Előtolás f_z / fog: 0,1 mm

Műszaki leírás

Típus	ST1400
Előtolás f_z / fog	0,1 mm
Sarokrádiusz	0,8 mm
Váltólapka ISO kód	APMT 100308 TR
Minőség	HB7515

Szerszámanyag	HM
Lapvastagság	3,5 mm
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	feltételesen alkalmas	440 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	feltételesen alkalmas	310 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	260 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	feltételesen alkalmas	250 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	230 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	320 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	210 m/min	M
GG(G)	feltételesen alkalmas	210 m/min	K
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		