

**Lefúvató pisztoly, műanyag, fixen rögzített csővel, Fúvócső hossza: 90mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	080250 90
GTIN	2050000970252
Árucikk kategória	08A

Leírás**Kivitel:**

Lefúvató pisztoly fokozatmentesen szabályozható légárammal, csekély súllyal, rugalmas felfüggesztési lehetőséggel és egyszerű kezeléssel.

Felhasználás:

Ipari sűrített levegős berendezésekhez a teljesítmény növekedése, gazdaságosságuk javítása és biztonságuk növelése érdekében.

Tartalom:

080290 sz. 1/4 méretű acél tömlőcsonk.

Figyelem:

A 320-as CEJN-sorozat megfelel az Eurostandard 7.6-nak (névleges Ø 7,6 mm, Euro-Profil) és az összes hagyományos rendszerrel kompatibilis.

Műszaki leírás

Fúvócső hossza	90 mm
Átfolyási érték	500 l/min
Termék fajtája	Pisztoly

Tartozék

Védőpajzs, átlátszó, lefúvató pisztolyokhoz Külső Ø 100 mm	080256 100
Csőfej és zajcsillapított fej készlet	080257
Mágneses tartó készlet	080261
Közcsavar külső menettel 5 darabos készlet Külső menetes csatlakozó 1/4 coll	080290 1/4