

**KOMET® 45°-os süllyesztő, Weldon szár, Süllyesztett fejű DIN csavarokhoz: M10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	216600 M10
GTIN	4047109003965
Árucikk kategória	24D

**Leírás****Felhasználás:**

Furatok és hosszlyukak **sorjázásához** és trapézfog-hornyok marásához. DIN szerinti finom süllyesztésekhez M10 – M20 csavarokhoz.

A stabil üzemi körülmény alapfeltétel (fúrógépeken nem használható).

**Figyelem:**

Hozzávaló háromélű váltólapkákat lásd a 216700; 216740; 216770 sz. alatt.

**Műszaki leírás**

Maximális leélezési $\varnothing D_{max}$	19 mm
Hozzávaló váltólapka	TO.. 0902
Szár $\varnothing D_s$ h6	16 mm
Váltólapka 216700 sz.; 216740 sz.; 216770 sz.	14-6603
Süllyesztett fejű DIN csavarokhoz	M10
Váltólapka csavar készlet	239653 8IP7 (1,3 Nm)
Vágóélek száma Z	2
Váltólapkák száma	2
Süllyesztési $\varnothing D$	7 mm
Teljes hossz $L_{ges}$	100 mm
Szárkivitel	Weldon szár

belső hűtés	nem
Süllyesztési szög	90 fok
Termék fajtája	Süllyesztők

---

## Tartozék

Torx Plus® szorítócsavar készlet10 darabos Profil 8IP7	239653 8IP7
Torx Plus® szorítócsavar készlet10 darabos Profil 8IP	239653 8IP