

**Garant****Élletőrő maró 45°, Weldon szár, Ø D: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	216100 16
GTIN	4045197133465
Árucikk kategória	210

**Leírás****Figyelem:**

A **211750 sz. 3,8 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

**Műszaki leírás**

Maximális leélezési Ø D <sub>max</sub>	28,3 mm
Hozzávaló váltólapka	SD.. 090308
Teljes hossz L <sub>ges</sub>	110 mm
Szár Ø D <sub>s</sub> h6	16 mm
Váltólapka csavar készlet	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Kinyúlási hossz L <sub>1</sub>	20,5 mm
Vágóélek száma Z	2
Ø D	16 mm
Szárkivitel	Weldon szár
Leélezési szög hátra	45 fok
Beállítási szög κ	45 fok
belső hűtés	igen
Szerszámcsere	PowerCard

Termék fajtája

Élletörő maró

**Tartozék**PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil  
15IP

674252 15IP

Váltólapka csavar készlet10 darabos

219805

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték  
3,8 Nm

211750 3,8

Váltólapka csavar készlet10 darabos

219804