


KOMET® 45°-os süllyesztő, Weldon szár, Süllyesztett fejű DIN csavarokhoz: M12

Rendelési adatok

Rendelés száma	216600 M12
GTIN	4047109013001
Árucikk kategória	24D

Leírás
Felhasználás:

Furatok és hosszlyukak **sorjázásához** és trapézfog-hornyok marásához. DIN szerinti finom süllyesztésekhez M10 – M20 csavarokhoz.

A stabil üzemi körülmény alapfeltétel (fúrógépeken nem használható).

Figyelem:

Hozzávaló háromélű váltólapkákat lásd a 216700; 216740; 216770 sz. alatt.

Műszaki leírás

Szár $\varnothing D_s$ h6	16 mm
Váltólapka 216700 sz.; 216740 sz.; 216770 sz.	14-6603
Hozzávaló váltólapka	TO.. 0902
Váltólapka csavar készlet	239653 8IP7 (1,3 Nm)
Süllyesztett fejű DIN csavarokhoz	M12
Maximális leélezési $\varnothing D_{max}$	23 mm
Vágóélek száma Z	2
Váltólapkák száma	2
Süllyesztési $\varnothing D$	11 mm
Teljes hossz L_{ges}	100 mm
Szárkivitel	Weldon szár

belső hűtés	nem
Süllyesztési szög	90 fok
Termék fajtája	Süllyesztők

Tartozék

Torx Plus® szorítócsavar készlet10 darabos Profil 8IP	239653 8IP
Torx Plus® szorítócsavar készlet10 darabos Profil 8IP7	239653 8IP7