

Garant**Élletörő maró 45°, menettel, Ø D: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	216102 16
GTIN	4045197469915
Árucikk kategória	210

Leírás**Figyelem:**

A **211750 sz. 3,8 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Teljes hossz L_{ges}	28 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	16 mm
Maximális leélezési $\varnothing D_{max}$	28,3 mm
Felfogó menet M	M10
Hozzávaló váltólapka	SD.. 090308
$\varnothing D_2$	17,7 mm
Váltólapka csavar készlet	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Kinyúlási hossz L_1	18 mm
Legkisebb aláfutási $\varnothing D_{min}$	28,5 mm
$\varnothing D_1$ h6	10,5 mm
Vágóélek száma Z	2

Szárkivitel	menettel
Leélezési szög hátra	45 fok
belső hűtés	igen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Élletörő maró

Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 3,8 Nm	211750 3,8
Váltólapka csavar készlet10 darabos	219805
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Váltólapka csavar készlet10 darabos	219804