

Garant**Élletőrő maró 45°, Weldon szár, Típus: 1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	216550 1
GTIN	4045197685506
Árucikk kategória	210

Leírás**Figyelem:**

A **211750 sz. 1,2 méretű GARANT TQ** nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 8IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	260982 HB725-1
Maximális leélezési $\varnothing D_{\max}$	16 mm
Váltólapka csavar	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Teljes hossz L_{ges}	70 mm
Kinyúlási hossz L_1	20 mm
Szár $\varnothing D_s$ h6	12 mm
Vágóélek száma Z	1
$\varnothing D$	1,2 mm
Szárkivitel	Weldon szár
Leélezési szög előre	90 fok
Beállítási szög κ	45 fok
belső hűtés	igen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Élletőrő maró

Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil
8IP

674252 8IP

Szorítócsavar Típus 1

219795 1

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték
1,2 Nm

211750 1,2