

**Garant****Nagy teljesítményű élletörő maró 45°, Hengeres szár, Ø D: 9mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	216460 9
GTIN	4045197482167
Árucikk kategória	210

**Leírás****Felhasználás:**

Különösen kis leélezések hatékony megmunkálásához. Leélezés előre és hátra nagy sebességekkel. **Leélezés hátra 6-os mérettől lehetséges.**

**Figyelem:**

A **211750 sz. 0,6 méretű GARANT TQ** nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 6IP** méretű pengével használja.

**Műszaki leírás**

Teljes hossz $L_{ges}$	90 mm
Maximális leélezési $\varnothing D_{max}$	15,7 mm
Szár $\varnothing D_s$ h6	10 mm
Kinyúlási hossz $L_1$	24 mm
Hozzávaló váltólapka	SC.. 05T104
Váltólapka csavar készlet	219828 (6IP; 0,6 Nm)
Vágóélek száma Z	2
$\varnothing D$	9 mm
Szárkivitel	Hengeres szár
Leélezési szög hátra	45 fok
Beállítási szög $\kappa$	45 fok
belső hűtés	igen

Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Élletörő maró

---

## Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 0,6 Nm	211750 0,6
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 6IP	674252 6IP
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219828