

**KOMET® 45°-os süllyesztő, Weldon szár, Süllyesztett fejű DIN csavarokhoz: M14****Rendelési adatok**

Rendelés száma	216600 M14
GTIN	4047109013018
Árucikk kategória	24D

**Leírás****Felhasználás:**

Furatok és hosszlyukak **sorjázásához** és trapézfog-hornyok marásához. DIN szerinti finom süllyesztésekhez M10 – M20 csavarokhoz.

A stabil üzemi körülmény alapfeltétel (fúrógépeken nem használható).

**Figyelem:**

Hozzávaló háromélű váltólapkákat lásd a 216700; 216740; 216770 sz. alatt.

**Műszaki leírás**

Hozzávaló váltólapka	TO.. 0902
Szár Ø D <sub>s</sub> h <sub>6</sub>	16 mm
Váltólapka csavar készlet	239653 8IP7 (1,3 Nm)
Váltólapka 216700 sz.; 216740 sz.; 216770 sz.	14-660
Süllyesztett fejű DIN csavarokhoz	M14
Maximális leélezési Ø D <sub>max</sub>	26 mm
Vágóélek száma Z	1
Váltólapkák száma	2
Süllyesztési Ø D	11 mm
Teljes hossz L <sub>ges</sub>	100 mm
Szárkivitel	Weldon szár

belső hűtés	nem
Süllyesztési szög	90 fok
Termék fajtája	Süllyesztők

---

## Tartozék

Torx Plus® szorítócsavar készlet10 darabos Profil 8IP	239653 8IP
Torx Plus® szorítócsavar készlet10 darabos Profil 8IP7	239653 8IP7