


Garant**SDLT 090308 EN, HB7535, Típus: UNI**

Rendelési adatok

Rendelés száma	216410 UNI
GTIN	4045197319814
Árucikk kategória	21A

Leírás

Kivitel:

Stabil marólapka, **precíziósan szinterezett pozitív forgácstörő hornyokkal. A sík- és felfekvő felület precíziósan köszörült.**

Sarokrádiusz: 0,8 mm

Műszaki leírás

Típus	UNI
Sarokrádiusz	0,8 mm
Váltólapka ISO kód	SDLT 090308 EN
Minőség	HB7535
Szerszámanyag	HM
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas	250 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	250 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	120 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	260 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	220 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	170 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	100 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	80 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	90 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	feltételesen alkalmas	100 m/min	S
GG(G)	feltételesen alkalmas	150 m/min	K
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		