

Garant**ANGT 160605 PPTR, HB7830, Típus: ST1400****Rendelési adatok**

Rendelés száma	216015 ST1400
GTIN	4045197411242
Árucikk kategória	21A

Leírás

ANGT 160605 PPTR ST1400 Sarokrádiusz: 0,5 mm
Előtolás f_z / fog: 0,13 mm

Műszaki leírás

Előtolás f_z / fog	0,13 mm
Típus	ST1400
Sarokrádiusz	0,5 mm
Váltólapka ISO kód	ANGT 160605 PPTR
Minőség	HB7830
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	feltételesen alkalmas	310 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	feltételesen alkalmas	250 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	230 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	140 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	110 m/min	P
GG(G)	feltételesen alkalmas	270 m/min	K
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		