



**PU spiráltömlő 1/4 col biztonsági acélsatlakozóval eSafe Ø 8×12 mm,  
Használható tömlőhossz: 6m**



## Rendelési adatok

Rendelés száma	080240 6
GTIN	7391390134356
Árucikk kategória	08A

## Leírás

**Kivitel:**

Nagyon könnyű, flexibilis és kopásálló PU spiráltömlő nagyon jó rugalmassággal. - 20/ + 60 °C között hőálló. PU spiráltömlő 1/4 col, eSafe biztonsági acélsatlakozóval Ø 8×12 mm 6 m ISO B.

**Tartalom:**

**Biztonsági** acél gyorscsatlakozó 080285 és acél közcsavar 080290 sz.

## Műszaki leírás

Gyorscsatlakozó	1/4 coll
Használható tömlőhossz	6 m
Anyag	PU spiráltömlő
Maximális üzemi nyomás	10 bar
Tömlő külső Ø	12 mm
Tömlőcsonk csatlakozó	1/4 coll
Festék	kék
Tömlő belső Ø	8 mm
Maximális repesztő nyomás	35 bar

Termék fajtája

Tömlő

**Tartozék**Közcsavar külső menettel5 darabos készlet Külső menetes  
csatlakozó 1/4 coll

080290 1/4

Biztonsági csatlakozóKülső menet Külső menetes  
csatlakozó 1/4 coll

080285 1/4