

HOLEX**Síkmaró 45°, furattal, Ø D / élek száma Z: 50/4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	214202 50/4
GTIN	4067263001898
Árucikk kategória	220

Leírás**Kivitel:**

Belső hűtés nélkül.

Figyelem:A **211750 sz. 5,7 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 20IP méretű** pengével használja.**Műszaki leírás**

Teljes hossz L_{ges}	48 mm
Váltólapka csavar készlet	219848 (20IP; 5,7 Nm)
Hozzávaló váltólapka	SE.. 1204..
Maximális külső Ø D_{max}	63 mm
Vágóélek száma Z	4
Vágóél Ø D_c	50 mm
Felfogó furat Ø	22 mm

Szárkivitel	furattal
Beállítási szög κ	45 fok
Élek felosztása	egyenlőtlen
Forgácsolási stratégia	MTC
Szabvány	Gyári szabvány
Termék fajtája	Síkmaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet10 darabos	219848
-------------------------------------	--------