

HOLEX**Síkmaró 45°, furattal, Ø D / élek száma Z: 100/6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	214202 100/6
GTIN	4067263002024
Árucikk kategória	220

Leírás**Kivitel:**

Belső hűtés nélkül.

Figyelem:A **211750 sz. 5,7 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 20IP méretű** pengével használja.**Műszaki leírás**

Hozzávaló váltólapka	SE.. 1204..
Vágóél Ø D _c	100 mm
Vágóélek száma Z	6
Teljes hossz L _{ges}	50 mm
Maximális külső Ø D _{max}	113 mm
Felfogó furat Ø	32 mm
Váltólapka csavar készlet	219848 (20IP; 5,7 Nm)

Szárkivitel	furattal
Beállítási szög κ	45 fok
Élek felosztása	egyenlőtlen
Forgácsolási stratégia	MTC
Szabvány	Gyári szabvány
Termék fajtája	Síkmaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet10 darabos	219848
-------------------------------------	--------