


**HOLEX****SEKT 1204 AFTN, HBM020, Típus: UNI****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215092 UNI
GTIN	4067263002031
Árucikk kategória	22A

**Leírás****Kivitel:**

PVD bevonatú keményfém váltólapkák különböző anyagok megmunkálásához. Az univerzális szerszámanyag lehetővé teszi a folyamatbiztos munkavégzést változó alkalmazási körülmények között. Ezeket a váltólapkákat magas kopásállóság és törésállóság jellemzi, valamint alkalmasak nedves és száraz megmunkáláshoz.

**Figyelem:**

$a_{p_{max}} = 3,5 \text{ mm}$ .

Alkalmazási irányértékek, ha  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Műszaki leírás**

Lapkavastagság E	4,76 mm
Minőség	UNI
Előtolás $f_z$ / fog	0,08 - 0,40 mm
Váltólapka ISO kód	SEKT 1204 AFTN
Minőség	HBM020

Szerszámanyag	HM
Lapvastagság	4,76 mm
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	$V_c$	ISO kód
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	290 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	250 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	220 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	180 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	120 m/min	M
GG(G)	alkalmas	180 m/min	K
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		