

**APPT 160408 PDSR, HBM020, Típus: UNI****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215766 UNI
GTIN	4067263002048
Árucikk kategória	22A

Leírás**Kivitel:**

PVD bevonatú keményfém váltólapkák különböző anyagok megmunkálásához. Az univerzális szerszámanyag lehetővé teszi a folyamatbiztos munkavégzést változó alkalmazási körülmények között. Ezeket a váltólapkákat magas kopásállóság és törésállóság jellemzi, valamint alkalmasak nedves és száraz megmunkáláshoz.

Figyelem:

$a_{p_{max}} = 7,0 \text{ mm}$.

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,3 \times D$.

Műszaki leírás

Minőség	UNI
Sarokrádiusz	0,4 mm
Előtolás f_z / fog	0,12 - 0,44 mm
Váltólapka ISO kód	APPT 160408 PDSR
Minőség	HBM020

Szerszámanyag	HM
Lapvastagság	5,26 mm
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	290 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	250 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	220 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	180 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	120 m/min	M
GG(G)	alkalmas	180 m/min	K
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		