

**HOLEX****Racsnis egyoldalas csillagkulcs teljesen szigetelt, Kulcsnyílás: 10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	614833 10
GTIN	4067263001959
Árucikk kategória	62A

**Leírás****Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt, krómozott. **Műanyag szigeteléssel 1000 V-ig EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint.**

**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél.

**Műszaki leírás**

Kulcsnyílás	10 mm
Racsnis funkció	igen
Fejmagasság h	12,2 mm
Gyűrű Ø D	25,9 mm
Kulcs hossza L	135 mm
Szabvány	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	Műanyag szigeteléssel
Hajlított csillag	nem
Termék fajtája	Csavarkulcs

