



Racsnis egyoldalas csillagkulcs teljesen szigetelt, Kulcsnyílás: 24mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	614833 24
GTIN	4067263040712
Árucikk kategória	62A

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt, krómozott. **Műanyag szigeteléssel 1000 V-ig EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint.**

Alapanyag:

Króm-vanádium acél.

Műszaki leírás

Kulcsnyílás	24 mm
Racsnis funkció	igen
Fejmagasság h	20,3 mm
Gyűrű Ø D	52,7 mm
Kulcs hossza L	260 mm
Szabvány	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	Műanyag szigeteléssel
Hajlított csillag	nem
Termék fajtája	Csavarkulcs

