



**ZDET 16M520 FR-721, GH1, Típus: ALU**

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	220820 ALU
GTIN	4059782504769
Árucikk kategória	28E

**Leírás**
**Ajánlás:**

A váltólapkák cseréjekor kérjük a csavart is cserélje ki. A tartalék csavarokat a váltólapkákkal szállítjuk.

**Figyelem:**

$f_z$  ha  $a_e = 0,3 \times D$ .

$f_z$  nagyoláshoz  $a_{p \max}$  16 mm-ig: 0,12 - 0,25 mm

$f_z$  elősimításhoz  $a_p = 3$  mm: 0,05 - 0,15 mm

$f_z$  elősimításhoz  $a_p = 1$  mm: 0,02 - 0,1 mm

Lapvastagság S: 5 mm

**Műszaki leírás**

$f_z$ elősimításhoz $a_p = 3$ mm	0,05 - 0,15 mm
Típus	ALU
$f_z$ nagyoláshoz $a_{p \max}$ 16 mm-ig	0,12 - 0,25 mm
$f_z$ elősimításhoz $a_p = 1$ mm	0,02 - 0,1 mm
Sarokrádiusz	2 mm

Lapvastagság S	5 mm
Váltólapka ISO kód	ZDET 16M520 FR-721
Minőség	GH1
Szerszámanyag	HM
Cserék / élek száma	2
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	1640 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	1370 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	1095 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		
Levegő	feltételesen alkalmas		