

**HOLEX****6-szög dugókulcs fej, 3/8 col teljesen szigetelt, Kulcsnyílás: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	637687 16
GTIN	4067263080459
Árucikk kategória	62A

**Leírás****Kivitel:**

Műanyag szigeteléssel **1000 V-ig** DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint.

**Szabvány:**

**DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

**Figyelem:**

Feszültség alatt végzett munkákhoz 1000 V-ig. A biztonsági tartományban csak **teljesen szigetelt** szerszámok (637681 – 637689 sz.) kombinálhatóak egymással.

**Műszaki leírás**

Kulcsnyílás	16 mm
Hossz	45 mm
Profil oldali Ø	27 mm
Csatlakozó négyszög	3/8 coll
Szabvány	DIN EN 60900 / VDE 0682-201
Profil	6-szög dugókulcs
Felület	Műanyag szigeteléssel
AS-Drive profillal	nem
Termék fajtája	Dugókulcs fej

