

HOLEX**6-szög dugókulcs fej, 3/8 col teljesen szigetelt, Kulcsnyílás: 15mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	637687 15
GTIN	4067263080442
Árucikk kategória	62A

Leírás**Kivitel:**

Műanyag szigeteléssel **1000 V-ig** DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint.

Szabvány:

DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Figyelem:

Feszültség alatt végzett munkákhoz 1000 V-ig. A biztonsági tartományban csak **teljesen szigetelt** szerszámok (637681 – 637689 sz.) kombinálhatóak egymással.

Műszaki leírás

Hossz	45 mm
Profil oldali Ø	26 mm
Kulcsnyílás	15 mm
Csatlakozó négyszög	3/8 coll
Szabvány	DIN EN 60900 / VDE 0682-201
Profil	6-szög dugókulcs
Felület	Műanyag szigeteléssel
AS-Drive profillal	nem
Termék fajtája	Dugókulcs fej

