



Állandó mágneses saroktartó, Ferrit



Rendelési adatok

Rendelés száma	085966
GTIN	2050000965388
Árucikk kategória	08Q

Leírás

Kivitel:

Minden oldalfelület mágneses, a prizmákat is beleértve. A **prizmás felületek hengeres anyagokhoz** alkalmasak. Hőálló maximum 200 °C-ig.

Felhasználás:

Kerek alkatrészek nagy szorítóerejű, merev letámasztása (cső Ø max. 76 mm) különböző szöghelyzetekben.

Műszaki leírás

Vastagság	43 mm
Maximális névleges tartóerő	680 N
Maximális cső Ø	76 mm
Maximális hőállóság	200 °C
Súly	1,65 kg
Hossz	184 mm
Magasság	45 mm
Előbeállított szög	45 fok

Mágnestű anyaga	Ferrit
Termék típusa	Mágnestű tartó