



Szalagos csőcsiszoló, Típus: 72227561



Rendelési adatok

Rendelés száma	077715 72227561
GTIN	4014586895871
Árucikk kategória	03F

Leírás

Kivitel:

Szalagos csőcsiszoló **rendkívül nagy leválasztási teljesítménnyel**. Ideális **csövek és csőhajlatok megmunkálásához** – a tisztítástól, futtatási színek eltávolításától, hegesztési varratok csiszolásától egészen a polírozás előkészítéséig és a tükörfényesre polírozásig. A csiszoló-, vliés- és polírozó szalagok fordulatszám tartománya eltérően beállítható.

Továbbfejlesztett szalag megvezetés. Csőcsiszoló szűk rádiuszhoz, fokozatmentesen változtatható fordulatszám csiszoláshoz, szálcsiszoláshoz és magassfényű polírozáshoz. Minimális faltávolság 50 mm.

Az indulókészlet a csövekhez és könyökökhöz való összes standard alkalmazási területét lefedi: tisztítás, a hengerre és karcolások eltávolítása, csiszolási kép létrehozása, legjobb szálcsiszolás.

Előny:

- **A hegesztési varratok hatékony eltávolítása a csiszolószalagok optimális forgácsolási sebességének köszönhetően.**
- **Fokozatmentesen szabályozható fordulatszám a már összeszerelt kapaszkodók csiszolásához, szálcsiszolásához és magassfényű polírozásához.**
- **A rugalmas csiszolószalagok még a szűk csőhajlításokhoz is optimálisan alkalmazkodnak, így átmenetek nélküli felületeket eredményeznek.**
- **360°-os palástcsiszolás csupán 2 lépésben.**
- **Opcionális terelőgörgők csekély falvastagságokhoz.**
- **Ismételt bekapcsolás elleni védelem.**
- **Porvédett golyóscsapágy.**

Tartalom:

- **FEIN RS 17-70 E csőcsiszoló.**

- **2× 10 csiszolószalag 20×815 mm P120 / P180.**
- **2× 10 csiszolószalag 40×815 mm P120 / P180.**
- **5 vlies szalag 20×820 mm, nagyon finom.**
- **1 szerszámkoffer.**

Figyelem:

Csiszolószalagokat az 558011 számtól talál.

Műszaki leírás

Energiaellátás	Vezetékes
Szalaghossz	815 mm
Megmunkálható cső Ø	8 - 80 mm
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem	igen
Súly	4,64 kg
Szalagszélesség	20; 40 mm
Lágy indulás	igen
Gyártó jelölése	RS17-70 induló készlet
Fordulatszám-tartomány	2700 - 8500 min ⁻¹
Maximális szalagsebesség	9 - 27 mm/s
Kábelhossz	4 m
Névleges feszültség	230 V
Teljesítményfelvétel	1700 W
Csomagolás	Szállítóköffer
Termék fajtája	Szalagos csőcsiszoló