



## Szalagos csőcsiszoló, Típus: 72227560



### Rendelési adatok

Rendelés száma	077715 72227560
GTIN	4014586895864
Árucikk kategória	03F

### Leírás

#### Kivitel:

Szalagos csőcsiszoló **rendkívül nagy leválasztási teljesítménnyel**. Ideális **csövek és csőhajlatok megmunkálásához** – a tisztítástól, futtatási színek eltávolításától, hegesztési varratok csiszolásától egészen a polírozás előkészítéséig és a tükörfényesre polírozásig. A csiszoló-, vliés- és polírozó szalagok fordulatszám tartománya eltérően beállítható.

**Továbbfejlesztett szalag megvezetés.** Csőcsiszoló szűk rádiuszhoz, fokozatmentesen változtatható fordulatszám csiszoláshoz, szálcsiszoláshoz és magassfényű polírozáshoz. Minimális faltávolság 50 mm.

#### Előny:

- **A hegesztési varratok hatékony eltávolítása a csiszolószalagok optimális forgácsolási sebességének köszönhetően.**
- **Fokozatmentesen szabályozható fordulatszám a már összeszerelt kapaszkodók csiszolásához, szálcsiszolásához és magassfényű polírozásához.**
- **A rugalmas csiszolószalagok még a szűk csőhajlításokhoz is optimálisan alkalmazkodnak, így átmenetek nélküli felületeket eredményeznek.**
- **360°-os palástcsiszolás csupán 2 lépésben.**
- **Opcionális terelőgörgők csekély falvastagságokhoz.**
- **Ismételt bekapcsolás elleni védelem.**
- **Porvédett golyóscsapágy.**

#### Tartalom:

FEIN RS 17-70 E csőcsiszoló

Szállítás tartozékok nélkül, dobozban.

**Figyelem:**

Csiszolószalagokat az 558011 számtól talál.

**Műszaki leírás**

Fordulatszám-tartomány	2700 - 8500 min <sup>-1</sup>
Lágy indulás	igen
Megmunkálható cső Ø	8 - 80 mm
Teljesítményfelvétel	1700 W
Energiaellátás	Vezetékes
Névleges feszültség	230 V
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem	igen
Kábelhossz	4 m
Szalagszélesség	20; 40 mm
Maximális szalagsebesség	9 - 27 mm/s
Súly	4,64 kg
Gyártó jelölése	RS 17-70 E
Szalaghossz	815 mm
Termék fajtája	Szalagos csőcsiszoló