



Teleszkópos univerzális létra, 4 részes, Létrafokok száma: 4X5



Rendelési adatok

Rendelés száma	966111 4X5
GTIN	4003866413843
Árucikk kategória	96Z

Leírás

Kivitel:

Multifunkcionális egyágú létra, álló létra és lépcsőre helyezhető létra egyben. A munkavégzési magasság minden változatban változtatható 280 mm létrafok távolságban. Létrafok-létraszár összekapcsolása nagy szilárdságú minőségi peremezéssel. Kompakt szállítási méret, helytakarékosan össze lehet tolni. Egyszerűen használható, automatikusan rögzülő alumínium biztonsági lamellás csukló. Biztonságosan állítható magasság 4 présöntött alumínium karral. Kihajtható kitámasztókkal egyágú létraként történő használathoz az EN 131-1 szabvány szerint (a 4x3 méretnél nem). A kitámasztók szállításnál, vagy állólétraként való használat esetén helytakarékosan behajthatóak.

Szabvány:

DIN EN 131.

Műszaki leírás

Súly	18 kg
Kétágú létra munkamagassága kb.	3,85 m
Szélesség összecsuva	1,58 m

Lépcsőfokok száma	4x5
Mélység összecsukva	0,21 m
Szabvány	DIN EN 131-2
Szélesség összecsukva	0,71 m
Egyágú létra munkamagassága kb.	6,05 m
Lépcső kivitele	Létrafok
Létrahossz kitolva	5,3 m
Létratechnika teherbírása	150 kg
Termék fajtája	Univerzális létra