



Teleszkópos univerzális létra, 4 részes, Létrafokok száma: 4X4



Rendelési adatok

Rendelés száma	966111 4X4
GTIN	4003866413836
Árucikk kategória	96Z

Leírás

Kivitel:

Multifunkcionális egyágú létra, álló létra és lépcsőre helyezhető létra egyben. A munkavégzési magasság minden változatban változtatható 280 mm létrafok távolságban. Létrafok-létraszár összekapcsolása nagy szilárdságú minőségi peremezéssel. Kompakt szállítási méret, helytakarékosan össze lehet tolni. Egyszerűen használható, automatikusan rögzülő alumínium biztonsági lamellás csukló. Biztonságosan állítható magasság 4 présöntött alumínium karral. Kihajtható kitámasztókkal egyágú létraként történő használathoz az EN 131-1 szabvány szerint (a 4x3 méretnél nem). A kitámasztók szállításnál, vagy állólétraként való használat esetén helytakarékosan behajthatóak.

Szabvány:

DIN EN 131.

Műszaki leírás

Kétágú létra munkamagassága kb.	3,35 m
Létrahossz kitolva	4,2 m
Szélesség összecsukva	0,64 m

Lépcső kivitele	Létrafok
Szabvány	DIN EN 131-2
Egyágú létra munkamagassága kb.	5 m
Lépcsőfokok száma	4×4
Súly	15 kg
Mélység összecskva	0,21 m
Szélesség összecskva	1,3 m
Létratechnika teherbírása	150 kg
Termék fajtája	Univerzális létra