



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 637681 3/8 |
| GTIN | 4067263120711 |
| Árucikk kategória | 62A |

Leírás

Kivitel:

Műanyag szigeteléssel 1000 V-ig DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint.

Szabvány:

DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Figyelem:

Feszültség alatt végzett munkákhoz 1000 V-ig. A biztonsági tartományban csak teljesen szigetelt szerszámok (637681 – 637689 sz.) kombinálhatóak egymással.

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Csatlakozó négyszög | 3/8 coll |
| Szabvány | DIN EN 60900 / VDE 0682-201 |
| Teljes hossz | 200 mm |
| Felület | Műanyag szigeteléssel |
| csuklós fejjel | nem |
| billenthető fej | nem |
| kalapács funkcióval | nem |
| QuickRelease-zel | nem |
| Racsni fej, leoldható a markolatról | nem |
| forgatható markolattal | nem |
| fokozatmentesen kihúzható | nem |

Termék fajtája

Racsni