

HOLEX**Írányváltós kerepes hajtósár, 1/2 col teljesen szigetelt, Típus: 1/2****Rendelési adatok**

Rendelés száma	643801 1/2
GTIN	4067263120926
Árucikk kategória	62A

Leírás**Kivitel:**

Műanyag szigeteléssel **1000 V-ig EN IEC 60900 / VDE 0682-201** szerint.

Figyelem:

Feszültség alatt végzett munkákhoz 1000 V-ig. A biztonsági tartományban csak **teljesen szigetelt** szerszámok (643801 – 643809 sz.) kombinálhatóak egymással.

Műszaki leírás

Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Szabvány	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Teljes hossz	250 mm
Felület	Műanyag szigeteléssel
csuklós fejjel	nem
billenthető fej	nem
kioldóval	nem
kalapács funkcióval	nem
QuickRelease-zel	nem
Racsni fej, leoldható a markolatról	nem
forgatható markolattal	nem
fokozatmentesen kihúzható	nem

Felfogó furat a nyél végén	nem
Termék fajtája	Racsni