

**PU szövetbetétes tömlő, kék, Hossz 50 m, Tömlő belső Ø (névleges méret): 8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	080220 8
GTIN	7391390087850
Árucikk kategória	08A

Leírás**Kivitel:**

Nagyon könnyű, flexibilis és kopásálló PU tömlő. Kiváló ellenálló képesség olajokkal, oldószerekkel és nem vizes oldatokkal szemben. Üzemi nyomás 16 bar. Tömlő poliészter szálerősítéssel. Hőmérséklet tartomány -15 °C és 60 °C között.

Műszaki leírás

Tömlő belső Ø (névleges méret)	8 mm
Anyag	PU szövetbetétes tömlő
Maximális üzemi nyomás	16 bar
Tömlőhossz	50 m
Festék	kék
Tömlő külső Ø	12 mm
Terméknév attribútum	Hossz 50 m
Termék fajtája	Tömlő

Tartozék

Biztonsági csatlakozó Stream-Line Belső tömlőcsatlakozó Ø
(névleges méret) 8 mm

080297 8