


Garant**Elektronikus nyomatékellenőrző készülék, Maximális nyomaték: 1000Nm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	654413 1000
GTIN	4067263152453
Árucikk kategória	61D

Leírás**Kivitel:**

Mechanikus és digitális márkás nyomatékkulcsokkal (nem HCT) és csavarhúzókkal való használathoz, kattató, kijelzős, jobbos és balos meghúzású nyomatékkulcsok és -csavarhúzók beállítása és ellenőrzése.

- **Kijelző: Nagyméretű, kontrasztos megvilágítású, széles szögben látható 2,8 colos TFT kijelző dupla skálával. Memória kijelzővel.**
- **Tárhely: 1000 mért érték időbélyeggel (dátum és idő) és 20 konfigurálható tesztfeladat.**
- **Üzem módok: Követő kijelzés (Track), csúcsérték felismerés (First-Peak) és csúcsérték kijelzés (Peak-Hold).**
- **Rögzítés: 4 csavarral (M10) sík felületekre (asztal, fal stb.) rögzíthető.**
- **3 mélyedés az adapterek biztonságos tárolásához (bővítő átalakító).**
- **Adatkimenet: USB-C csatlakozón keresztül lehetséges. Az adatok .csv fájlba exportálhatóak.**
- **Jelszóvédelem: Védelem a menübe történő illetéktelen belépés ellen (Master jelszó) és a tesztfeladatok védelméhez. Ezen felül beállítható, hogy egy teszt nem helyes végrehajtása esetén a további munkavégzés csak a jelszó megadását követően legyen lehetséges.**
- **Figyelmeztető jelzések: optikai (színváltozás a kijelzőn) és akusztikus (berregő). Az előzetes figyelmeztetési pont egyedileg beállítható. A hangjelzés tetszőlegesen kikapcsolható.**

- **IP40 védettség osztály**
- **Nyelvek: német, angol, spanyol, olasz, francia.**
- **Gyári beállítás: Lehetséges a gyári beállításra történő visszaállítás.**
- **A szoftververzió megjelenítése sorozatszámmal és az utolsó kalibrálás dátumával. A következő kalibrálás dátuma a nyomatékellenőrző készüléken állítható be.**

Mértékegységek: Nm, lbfft, lbfin.

Funkció:

IP40: Védett $\varnothing > 1$ mm idegen testek behatolása ellen, azonban szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani, ezen kívül víz ellen nem védett.

Pontosság:

Az óramutató járásával megegyező és ellentétes irányban: +/- 1%.

Tartalom:

USB-C adatkábel (1,8 m), tápegység, ország szerinti adapter (A, C, G és I típus), megfelelőségi nyilatkozat. Stabil, műanyag kofferrel.

Figyelem:

Hozzávaló kiegészítő adapter a 649550 sz. és 650006 sz. alatt található.

Műszaki leírás

Maximális nyomaték	1000 Nm
Kijelző készülék szélessége	171 mm
Energiaellátás	Vezetékes
Felbontás	1 Nm
Nyomaték mérési pontossága	± 1 %
Külső hatszög	27 mm
Kijelző készülék mélysége	161 mm
Méréstartomány	100 - 1000 Nm
Súly	3,3 kg
IP védettség osztály	IP 40
Kijelző készülék magassága	86 mm
Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás
Interfész	USB csatlakozó
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Kalibrálás	O4
Termék fajtája	Nyomatékvizsgáló készülék

Szolgáltatások

Mindkét oldali kalibrálásNyomatékvizsgáló készülék /
szenzor Maximális nyomaték 1000/2 Nm

020140 1000/2

Mindkét oldali DAkkS kalibrálásNyomatékvizsgáló
készülék / szenzor Maximális nyomaték 1000/2 Nm

020150 1000/2