


**Garant****Elektronikus nyomatékellenőrző készülék, Maximális nyomaték: 50Nm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	654413 50
GTIN	4067263152439
Árucikk kategória	61D

**Leírás****Kivitel:**

Mechanikus és digitális márkás nyomatékkulcsokkal (nem HCT) és csavarhúzókkal való használathoz, kattató, kijelzős, jobbos és balos meghúzású nyomatékkulcsok és -csavarhúzók beállítása és ellenőrzése.

- **Kijelző: Nagyméretű, kontrasztos megvilágítású, széles szögben látható 2,8 colos TFT kijelző dupla skálával. Memória kijelzővel.**
- **Tárhely: 1000 mért érték időbélyeggel (dátum és idő) és 20 konfigurálható tesztfeladat.**
- **Üzem módok: Követő kijelzés (Track), csúcsérték felismerés (First-Peak) és csúcsérték kijelzés (Peak-Hold).**
- **Rögzítés: 4 csavarral (M10) sík felületekre (asztal, fal stb.) rögzíthető.**
- **3 mélyedés az adapterek biztonságos tárolásához (bővítő átalakító).**
- **Adatkimenet: USB-C csatlakozón keresztül lehetséges. Az adatok .csv fájlba exportálhatóak.**
- **Jelszóvédelem: Védelem a menübe történő illetéktelen belépés ellen (Master jelszó) és a tesztfeladatok védelméhez. Ezen felül beállítható, hogy egy teszt nem helyes végrehajtása esetén a további munkavégzés csak a jelszó megadását követően legyen lehetséges.**
- **Figyelmeztető jelzések: optikai (színváltozás a kijelzőn) és akusztikus (berregő). Az előzetes figyelmeztetési pont egyedileg beállítható. A hangjelzés tetszőlegesen kikapcsolható.**

- **IP40 védettség osztály**
- **Nyelvek: német, angol, spanyol, olasz, francia.**
- **Gyári beállítás: Lehetséges a gyári beállításhoz történő visszaállítás.**
- **A szoftververzió megjelenítése sorozatszámmal és az utolsó kalibrálás dátumával. A következő kalibrálás dátuma a nyomatékellenőrző készüléken állítható be.**

**Mértékegységek:** Nm, lbfft, lbfin.

**Funkció:**

IP40: Védett  $\varnothing > 1$  mm idegen testek behatolása ellen, azonban szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani, ezen kívül víz ellen nem védett.

**Pontosság:**

Az óramutató járásával megegyező és ellentétes irányban: +/- 1%.

**Tartalom:**

USB-C adatkábel (1,8 m), tápegység, ország szerinti adapter (A, C, G és I típus), megfelelőségi nyilatkozat. Stabil, műanyag kofferrel.

**Figyelem:**

Hozzávaló kiegészítő adapter a 649550 sz. és 650006 sz. alatt található.

## Műszaki leírás

Méréstartomány	5 - 50 Nm
Kijelző készülék mélysége	161 mm
Kijelző készülék magassága	86 mm
Energiaellátás	Vezetékes
Négyszög befogó	3/8 coll
Kijelző készülék szélessége	146 mm
Felbontás	0,01 Nm
Maximális nyomaték	50 Nm
IP védettség osztály	IP 40
Súly	3 kg
Nyomaték mérési pontossága	$\pm 1$ %
Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás
Interfész	USB csatlakozó
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Kalibrálás	O4
Termék fajtája	Nyomatékvizsgáló készülék

## Szolgáltatások

Mindkét oldali kalibrálásNyomatékvizsgáló készülék /  
szenzor Maximális nyomaték 400/2 Nm

020140 400/2

Mindkét oldali DAkkS kalibrálásNyomatékvizsgáló  
készülék / szenzor Maximális nyomaték 1000/2 Nm

020150 1000/2