

Garant**RDHX 12T3 MOT, HB735, Típus: UNI****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212284 UNI
GTIN	4045197601926
Árucikk kategória	21A

Leírás**Kivitel:****Minden váltólapka alkalmas 0° negatív és 7° pozitív tartókkal való alkalmazáshoz.****Figyelem:**Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 4,0$ mm.

Váltólapka ISO kód: RDHX 12T3 MOT

Típus: UNI

Műszaki leírás

Típus	UNI
Váltólapka ISO kód	RDHX 12T3 MOT
Szerszámanyag	HM
Minőség	HB735
Cserék / élek száma	1
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	330 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	255 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	210 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	180 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	220 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	160 m/min	M
GG(G)	feltételesen alkalmas	180 m/min	K
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		