

**Nagy előtolású maró MFH Harrier, menettel, Ø D / élek száma Z: 35/3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	222060 35/3
GTIN	4960664712502
Árucikk kategória	250

**Leírás****Leírás:**

Az MFH Harrier nagy előtolású maró rövid megmunkálási időket tesz lehetővé a nagy fogásmélység melletti magas előtolási értékeknek köszönhetően. A konvex vágóélek és a fogásszög kombinációja csökkenti a forgácsoló erőt és minimalizálja a vibrációhajlamot.

**Felhasználás:**

Sík, zseb- és horonymarásnál a termelékenység növeléséhez. Süllyesztőmarásnál a nagy kinyúlási hossz nem jelent gondot a csekély forgácsoló erő következtében.

**Műszaki leírás**

Teljes hossz $L_{ges}$	40 mm
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$ LD geometriánál	3,5 mm
Felfogó menet M	M16
Váltólapka csavar	229717 (15IP; 3,5 Nm)
Hozzávaló váltólapka	SOMT..
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	1,5 mm
Váltólapka méret	10
Ø $D_3$	18 mm
Vágóél Ø $D_c$	35 mm

Vágóélek száma Z	3
belső hűtés	igen
Ferde bemarási hossz L az $\alpha_{\max}$ -hoz	17,4 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	53 mm
Ferde bemarási szög $\alpha_{\max}$	1,19 fok
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	68 mm
Szárkivitel	menettel
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Marási felhasználási	Üregmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómaró

---

## Tartozék

Szorítócsavar	229717
---------------	--------